



TUV T5

TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

TUV T5-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med enkel eller dubbel fattning. Ljuskällans diameter på bara 16 mm gör det möjligt att skapa små och flexibla system. TUV T5-ljuskällorna avger ett konstant UV-ljusflöde under hela sin livslängd.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata


Allmän information	
Socket	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Livslängd (nom)	9 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	TUV
Färgbeteckning	- [E] specificerad
Nedgång efter användbar livslängd	20 %
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	75 W
Lampström (nom)	0,8 A
Spänning (nom)	97 V
Spänning (nom)	97 V

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T16 [T 16 mm]
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,5 mg
UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	24,4 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Fullständigt produktnamn	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Full EOC	871150086970899
Beställningsnummer	86970899
Materialnummer (12NC)	927972104099
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

TUV T5


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500869708
Räknare - antal förpackningar per kartong	32
EAN/UPC - Hölje	8711500869715

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32	19,3 mm	853 mm	845,4 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

