



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Xtreme wyróżnia się ekstremalnie wysoką trwałością. Dzięki temu koszt eksploatacji lampy w całym okresie jej trwałości jest bardzo niski. W efekcie lampa świetnie nadaje się do pomieszczeń, gdzie wymiana świetlówek jest droga z powodu dużej wysokości sufitów czy zakładów produkcji. Sprawdza się również w miejscach, w których wymagana jest bardzo wysoka trwałość, takich jak tunele, platformy wiertnicze lub linie produkcyjne. Lampa może współpracować z istniejącymi statecznikami lub dedykowanym osprzętem HF Xtreme.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	47000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	79000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	100 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	99 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	99 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	99 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1350 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1350 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80
Utrz.Strum.2000	96 %
LLMF 4000h	95 %
Utrz.Strum.5000	94 %
LLMF 8000h	93 %
LLMF 12000h	92 %
LLMF 16000h	91 %
LLMF 20000h	90 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	17.7 W
Prąd lampy (Nom)	0,370 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

MASTER TL-D Xtreme

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	22 kWh

Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150054496440
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV
EAN/UPC - Produkt	8711500544964

Kod zamówienia	54496440
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927980384014
Waga netto (szt.)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/40/1B-E-G13

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Aby uzyskać 100% deklarowanej żywotności, nie należy przyciemniać lampy poniżej 30%
- W przypadku korzystania z osprzętu elektromagnetycznego w celu uzyskania deklarowanej żywotności zdecydowanie zalecamy stosowanie starterów Philips S10 lub S10E (w przypadku typów 18W S2 lub S2E) oraz instalację nowych starterów przy wymianie żarówek.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TL-D Xtreme 18W/840

Dane fotometryczne



Barwa Świata /840

Barwa Świata /840

MASTER TL-D Xtreme

Okres eksploatacji

