



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25

Denna MASTER TL-D Xtreme-ljuskälla ger extremt lång livslängd för extra låg totalkostnad. Den lämpar sig därför för platser där lampbyte är dyrt till följd av hög takhöjd eller att driften störs, samt användningsområden med långa tändningscykler, t ex tunnlar, oljeborrplattformar, tillverkningslinjer. Den kan användas med befintliga driftdon eller särskilda HF Xtreme-driftdon.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	47000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	79000 h
LSF 2 000 tim specificerat	100 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	99 %
LSF 16 000 tim specificerat	99 %
LSF 20 000 tim specificerat	99 %
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	1350 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1350 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	>80
LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %

LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	17.7 W
Lampström (nom)	0,370 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh

MASTER TL-D Xtreme


Produktdata

Fullständig produktkod	871150054496440
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV
EAN/UPC – Produkt	8711500544964
Beställningsnummer	54496440
E-nummer	8343804

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927980384014
Nettovikt (stycke)	71,000 g
ILCOS kod	FD-18/40/1B-E-G13

Varning och Säkerhet


Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TL-D Xtreme 18W/840

Fotometriska data





Ljusfärg /840




Ljusfärg /840

MASTER TL-D Xtreme


Livslängd



LDLE_TL-D8LL_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL-D8LL_0003-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8LL_0001-Lumen maintenance diagram

