

MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL/25

Deze MASTER TL-D Xtreme-lamp biedt een uiterst lange levensduur. Dit resulteert in extra lage lampkosten gedurende de levensduur. Hij is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervanging duur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen, en in toepassingen met lange brandcycli, zoals tunnels, booreilanden en productielijnen. Hij kan werken op bestaande VSA's of speciale HF Xtreme-VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbruik	17,7 W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	47.000 hr	Lampstroom (nom.)	0,370 A
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom	1.250 lm	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleuraanduiding	Koel daglicht	Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K	Keurmerken en classificaties	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	70,6 lm/W	Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Kleurweergave-index (CRI)	>80		

MASTER TL-D Xtreme

Energieverbruik kWh/1.000 uur	22 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV
Volledige productnaam	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL/25
Full EOC	871150089275140
Bestelcode	89275140
Materiaalnr. (12NC)	927980386514


Lokale code	TLDXTREME18W865
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500892751
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500892768

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV

