



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25

Erittäin pitkäikäinen MASTER TL-D Xtreme -lamppu. Erittäin alhaiset kustannukset käyttöiän ajan. Sopii käyttökohteisiin, jossa lampunvaihto on kallista korkeiden kattojen tai käyttökatkojen aiheutumisen vuoksi, sekä kohteisiin, jossa polttoajat ovat pitkiä, kuten tunnelit, öljynporauslautat ja tuotantolinjat.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
- Elektromagneettisessa liitäntälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-sytyttimiä (18 W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	47 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	3 200 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W


Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	36,4 W
Lampun virta (nim.)	0,430 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G

MASTER TL-D Xtreme

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	37 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423629
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV
Koko tuotenimi	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150055866440
Paikallisen koodin kuvaus	4922010


Tilauskoodi	55866440
Tuotekoodi (12NC)	927982383014
Paikallinen koodi	4922010
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500558664
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500558671

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

