PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Xtreme

G A↑G

MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

Erittäin pitkäikäinen MASTER TL-D Xtreme -lamppu. Erittäin alhaiset kustannukset käyttöiän ajan. Sopii käyttökohteisiin, jossa lampunvaihto on kallista korkeiden kattojen tai käyttökatkojen aiheutumisen vuoksi, sekä kohteisiin, jossa polttoajat ovat pitkiä, kuten tunnelit, öljynporauslautat ja tuotantolinjat.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
- Elektromagneettisessa liitäntälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-sytyttimiä (18 W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	47 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	3 200 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	36,4 W
Lampun virta (nim.)	0,430 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER TL-D Xtreme

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	37 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423630

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV
Koko tuotenimi	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL
Full EOC	871150055868840
Paikallisen koodin kuvaus	4922014


Tilauskoodi	55868840
Tuotekoodi (12NC)	927982384014
Paikallinen koodi	4922014
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500558688
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500558695

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm


Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

MASTER TL-D Xtreme


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.