

MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25

Tyto zářivky MASTER TL-D nabízejí extrémně dlouhou životnost. Výsledkem je extrémně nízká cena zářivky v porovnání s dobou její životnosti. Vhodným využitím jsou místa s vysokými náklady na výměnu světelného zdroje kvůli vysokým stropům nebo narušení činnosti. Rovněž je lze využít na místech s dlouhou dobou svícení, jakou jsou tunely, vrtné soupravy nebo výrobní linky. Zářivky lze provozovat s existujícími předřadníky nebo speciálními předřadníky HF Xtreme.

Varování a bezpečnost

- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Chcete-li dosáhnout uváděné životnosti, při používání s elektromagnetickými předřadníky důrazně doporučujeme používat pouze startery Philips S10 nebo S10E (pro 18W zdroje typy S2 nebo S2E) a po výměně zdroje nainstalovat nové startery.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	80	
Referenční měření toku	Sphere		
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	47 000 h		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Spotřeba energie	36,4 W
Světelný tok	3 150 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,430 A
Barevné konstrukce	Studené denní světlo		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88 lm/W	Mechanické a materiály	
		Tvar žárovky	T8


MASTER TL-D Xtreme

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423631
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV
Celý název výrobku	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25


Full EOC	871150089277540
Objednací kód	89277540
Číslo materiálu (12NC)	927982386514
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500892775
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500892782

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm





Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

