



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Deze MASTER TL-D Xtreme-lamp biedt een uiterst lange levensduur. Dit resulteert in extra lage lampkosten gedurende de levensduur. Hij is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervanging duur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen, en in toepassingen met lange brandcycli, zoals tunnels, booreilanden en productielijnen. Hij kan werken op bestaande VSA's of speciale HF Xtreme-VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	47.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstroom	3.150 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,313
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,337
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W


Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,4 W
Lampstroom (nom.)	0,430 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8

MASTER TL-D Xtreme

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh
EPREL-registratienummer	423631
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV
Volledige productnaam	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV


Full EOC	871150089277540
Bestelcode	8711500892775
Materiaalnr. (12NC)	927982386514
Lokale code	TLDXTREME36W865
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500892775
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500892782

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

MASTER TL-D Xtreme

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

