



TL-D LIFEMAX Super 80

TL-D 58W/865 1SL/25

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.


产品数据

一般信息	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
标称使用寿命	15,000 小时
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	15,000 小时
灯技术	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	82 lm/W
显色指数 (CRI)	80
操作和电气	
功耗	58.5 W
灯具电流 (标称)	0.670 A
电压 (标称)	111 V
电压 (标称)	111 V
控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外形	T8
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	2.0 mg
产品数据	
订单产品名称	TL-D 58W/865 1SL/25
完整的产品名称	TL-D 58W/865 1SL/25
完整产品代码	871150028496940
订购代码	927983286536
材料编号 (12NC)	927983286536
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500284969
计算器 - 每个外包装箱中的包数	25
EAN/UPC - 案例	8711500284976


TL-D LIFEMAX Super 80

二维绘图




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/865 1SL/25	28 mm	1,500.0 mm	1,507.1 mm	1,504.7 mm	1,514.2 mm

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 58W/865 1SL/25

寿命



Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/865 1SL/25

TL-D LIFEMAX Super 80

寿命



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/865 1SL/25

