



# MASTER TL-D Xtreme

## MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25

Tyto zářivky MASTER TL-D nabízejí extrémně dlouhou životnost. Výsledkem je extrémně nízká cena zářivky v porovnání s dobou její životnosti. Vhodným využitím jsou místa s vysokými náklady na výměnu světelného zdroje kvůli vysokým stropům nebo narušení činnosti. Rovněž je lze využít na místech s dlouhou dobou svícení, jakou jsou tunely, vrtné soupravy nebo výrobní linky. Zářivky lze provozovat s existujícími předřadníky nebo speciálními předřadníky HF Xtreme.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	47000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	79000 h
zř syst 2000h jm. 3h cykl	100 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 12000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 16000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 20000h jm. 3h cykl	99 %

Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K ]
Světelný tok (jmen.)	5150 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5150 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	96 %

zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,665 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg

# MASTER TL-D Xtreme

Spotřeba energie kWh/1000 h	68 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150055886240
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV
EAN/UPC – výrobek	8711500558862
Objednávací kód	55886240
Local Code	TLDXTREME5884

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927983384014
Celková hmotnost (kus)	167,000 g
ILCOS Code	FD-58/40/1B-E-G13


## Varování a bezpečnost

## Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Xtreme 58W/840

## Fotometrické údaje




Barva světla /840

Barva světla /840



# MASTER TL-D Xtreme

## Životnost



LDLE\_TL-D8LL\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8LL\_0002-Life expectancy diagram



LDLE\_TL-D8LL\_0003-Life expectancy diagram

LDLM\_TL-D8LL\_0001-Lumen maintenance diagram

