

MASTER TL-D Xtreme Polar

MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 1SL/10

Zářivky MASTER TL-D Xtreme Polar poskytují nejvyšší světelný tok za chladných podmínek díky izolaci vytvořené vložením zářivky TL-D (T8) do trubice T12. Tyto zářivky jsou obzvláště vhodné pro použití s dlouhými cykly svícení ve studených prostředích.

Varování a bezpečnost

- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Chcete-li dosáhnout uváděné životnosti, při používání s elektromagnetickými předřadníky důrazně doporučujeme používat pouze startery Philips S10 nebo S10E (pro 18W zdroje typu S2 nebo S2E) a po výměně zdroje nainstalovat nové startery.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	47 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	4 750 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W
Index podání barev (CRI)	85


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	57,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,715 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T12 [38 mm (T12)]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg

MASTER TL-D Xtreme Polar

Spotřeba energie kWh/1000 h	66 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10
Celý název výrobku	MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 1SL/10
Full EOC	871150089323925
Objednací kód	89323925


Číslo materiálu (12NC)	927983584075
Místní kód	TLDXTREMEPOLAR5
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500893239
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500893246

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10	40,5 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10


MASTER TL-D Xtreme Polar

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10

