



MASTER TL-D Xtreme Polar

MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 1SL/10

MASTER TL-D Xtreme Polar -lamppu antaa korkeimman valovirran kylmissä olosuhteissa, koska TL-D (T8) -lamppu on sijoitettu T10- tai T12-putkeen, mikä tarjoaa hyvän eristyksen. Se sopii nykyisiin T8-lamppujen valaisimiin ja pitkiin polttoaikoihin kylmissä ympäristöissä.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
- Elektromagneettisessa liitälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-sytyttimiä (18 W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	47 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	4 750 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	85


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	57,0 W
Lampun virta (nim.)	0,715 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T12 [38 mm (T12)]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg

MASTER TL-D Xtreme Polar

Energiankulutus kWh/1000 h	66 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10
Koko tuotenimi	MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 1SL/10
Full EOC	871150089323925
Tilauuskoodi	89323925


Tuotekoodi (12NC)	927983584075
Paikallinen koodi	4924359
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500893239
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500893246

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10	40,5 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10

MASTER TL-D Xtreme Polar

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV/10

