



MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL/25

Questa lampada TL-D Xtreme presenta un rivestimento protettivo che trattiene i frammenti di vetro e i componenti della lampada in caso di rottura accidentale. La lampada è facilmente identificabile tramite un anello blu su un'estremità. Le aree di applicazione includono tutti i luoghi in cui i frammenti di vetro possono disturbare le attività e influire sulla sicurezza dei prodotti e delle persone, ad esempio il settore degli alimenti e delle bevande. La lampada è caratterizzata da un rivestimento in Teflon. È conforme alle norme HACCP.

Warnings and safety

- Per ottenere le durate indicate per il funzionamento al 100%, evitare la regolazione del flusso inferiore al 30%
- Per l'utilizzo su alimentatore elettromagnetico, si raccomanda vivamente di applicare solo gli starter Philips S10 o S10E (per i tipi da 18 W, S2 o S2E) per ottenere le durate indicate e di installare nuovi starter in caso di sostituzione del gruppo lampada.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Per garantire l'integrità del rivestimento, si consiglia vivamente di sostituire le lampade Secura prima o al momento del raggiungimento della durata della lampada specificata (50% di guasti con ciclo di commutazione on/off di 3 ore).

Dati del prodotto


Informazioni generali		Temperatura del colore correlata	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	86 lm/W
Vita al 50% di guasti (Nom)	47.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Consumo energetico	58,5 W
Flusso luminoso	5.000 lm	Corrente lampada (Nom)	0,665 A
Designazione colore	Bianco freddo (CW)		

MASTER TL-D Xtreme Secura

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	68 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25


Nome completo prodotto	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25
Full EOC	871150088987440
Codice d'ordine	88987440
Codice materiale (12NC)	927983784074
Codice locale	5884XTREMESEC
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500889874
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500889881

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtreme Secura

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

