

MASTER TL5 High Efficiency Eco



MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HE Eco -lampulla on erinomainen valontuoton pysyvyys ja värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 150 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92 lm/W


Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	12,5 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	13 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423462
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40
Full EOC	872790088081600
Paikallisen koodin kuvaus	4920141


Tilauskoodi	927989883031
Tuotekoodi (12NC)	927989883031
Paikallinen koodi	4920141
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500881281
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8727900880816

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

