



MASTER TL5 High Efficiency Eco



MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

Tento mimoriadne účinný svetelný zdroj TL5 (priemer trubice 16 mm) výrazne šetrí energiu jednoduchou výmenou starej žiarivky. Žiarivka TL5 HE Eco ponúka vynikajúce zachovanie svetelného toku a podanie farieb. Aplikácie zahŕňajú kancelárie, priemysel, školy a predajne.

Varovanie a ochrana

- Zníženie spotreby energie sa dosiahne len pri prúde riadenom predradníkom.
- Svetelný zdroj výborne pracuje s výkonovo riadeným predradníkom, ale v takom prípade môže byť svetelný výkon vyšší až o 10 %.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G5
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	830 [CCT of 3000K]
Svetelný tok	1 150 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,44
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,403
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	92 lm/W

Index podania farieb (CRI)	82
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	12,5 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,170 A
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T5
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	F

MASTER TL5 High Efficiency Eco


Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1 000 h	13 kWh
Registračné číslo EPREL	423462

Údaje o produktu

Objednávkový název produktu	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40
Úplný název produktu	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40
Úplný kód produktu	872790088081600


Objednávkový kód	88081600
Č. materiálu (12NC)	927989883031
Číselník – množství kusů v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500881281
Číselník – počet balení v krabici	40
EAN/UPC – balení	8727900880816

Rozměrový obrázek



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

