PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 ECO

F A↑G

MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Esta lámpara TL5 extraordinariamente eficiente (16 cm de diámetro de tubo) ahorra una cantidad considerable de energía mediante una sencilla sustitución lámpara por lámpara. La lámpara TL5 HE Eco ofrece un mantenimiento lumínico y una reproducción de color excelentes. Las zonas de aplicación pueden variar desde oficinas e industrias a escuelas y entornos minoristas.

Advertencias y seguridad

- Una reducción en el consumo energético solo se consigue con equipo controlado por corriente.
- Las lámparas funcionan perfectamente con equipos controlados por potencia, pero en esos casos el flujo luminoso puede ser hasta un 10% mayor.
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5
Características	na [Not Applicable]
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	1.150 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	92 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	12,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,170 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F

MASTER TL5 ECO

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Número de registro EPREL	423463

Código de pedido	88083000
Código 12NC	927989884031
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881298
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8727900880830

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
Nombre completo del producto	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
Full EOC	872790088083000

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

MASTER TL5 ECO

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.