

MASTER TL5 High Efficiency Eco



MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HE Eco -lampulla on erinomainen valontuoton pysyvyys ja värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 150 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92 lm/W

Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	12,5 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	13 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423463
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
Full EOC	872790088083000
Paikallisen koodin kuvaus	4920142

Mittapiirros



Valonjakotiedot





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Tilauskoodi	88083000
Tuotekoodi (12NC)	927989884031
Paikallinen koodi	4920142
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500881298
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC - laatikko	8727900880830


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

