



MASTER TL5 High Efficiency Eco



MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 Eco-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.150 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	12,5 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh
EPREL-registratienummer	423463
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
Full EOC	872790088083000
Bestelcode	8711500881298

Maatschets



Fotometrische gegevens





Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Materiaalnr. (12NC)	927989884031
Lokale code	TL5ECO13W840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500881298
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8727900880830

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

