



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. TL5 HE Eco-lyskilden gir svært godt vedlikehold av lumen og utmerket fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	25000 h
Funksjoner	na [Not Applicable]
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %
LSF Preheat 16000 h Rated	99 %
LSF Preheat 20000 h Rated	94 %

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	1350 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1150 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (nom.)	108 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	92 lm/W

Fargegjengivelse (maks.)	85
Fargegjengivelse (min)	80
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	96 %
LLMF 4000 timer, målt	95 %
LLMF 6000 timer, målt	94 %
LLMF 8000 timer, målt	93 %
LLMF 12000 timer, målt	92 %
LLMF 16000 timer, målt	91 %
LLMF 20000 timer, målt	90 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	13 W
lyskildestrøm (nom.)	0,170 A

Temperatur	
Projekteringstemperatur (nom.)	35 °C

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL) A+

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 1,4 mg

Energiforbruk kWh/1000 t 14 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode 872790088083000

Produktnavn for bestilling MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840
UNP/40

EAN/UPC – produkt 8711500881298

Bestillingskode 88083000

Teller – antall per pakke 1

Teller – pakker per utvendige boks 40


Materialenr. (12NC) 927989884031

Nettvekt (stykk) 52,000 g

ILCOS Code FDH-13/40/1B-L/P-G5-16/550

Warnings and safety

Målskisse





Product

MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

TL5 HE Eco 13=14W/840

Fotometriske data




Fargekode /840

Fargekode /840

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levetid



LDLM_TL5HEECO_0001-Lumen maintenance diagram

