



# MASTER TL5 High Output Eco

## MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. Den svært effektive TL5 HO Eco-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [ G5]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	30000 h
Funksjoner	na [ Not Applicable]
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %
LSF Preheat 16000 h Rated	99 %
LSF Preheat 20000 h Rated	94 %
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [ CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1950 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1650 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (nom.)	99 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	85 lm/W

Fargegjengivelse (maks.)	85
Fargegjengivelse (min)	80
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	96 %
LLMF 4000 timer, målt	95 %
LLMF 6000 timer, målt	94 %
LLMF 8000 timer, målt	93 %
LLMF 12000 timer, målt	92 %
LLMF 16000 timer, målt	91 %
LLMF 20000 timer, målt	90 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	19.5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,300 A

Temperatur	
Projekteringstemperatur (nom.)	35 °C

# MASTER TL5 High Output Eco

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

## Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	22 kWh

## Produktdata


Fullstendig produktkode	872790088084700
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

EAN/UPC – produkt	8711500881304
Bestillingskode	88084700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	40
Materialenr. (12NC)	927989983031
Nettovekt (stykk)	52,000 g
ILCOS Code	FDH-20/30/1B-L/P-G5-16/550

## Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.



## Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

TL5 HO Eco 20=24W/830

## Fotometriske data



Fargekode /830

Fargekode /830

# MASTER TL5 High Output Eco

## Levetid

