



MASTER TL5 ECO ALTO FLUXO (HO)

MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Esta lâmpada TL5 extremamente eficiente (diâmetro do tubo de 16 mm) poupa uma energia considerável através da simples substituição lâmpada a lâmpada. A lâmpada TL5 HO Eco é otimizada para instalações que exijam uma emissão de luz elevada e oferece uma manutenção de lúmens e uma composição de cores excelente. As áreas de aplicação variam desde escritórios e indústrias até escolas e ambientes comerciais.

Avisos e Segurança

- A redução do consumo de energia só é obtida com equipamento de controlo controlado pela corrente.
- As lâmpadas funcionam perfeitamente com equipamento de controlo controlado pela alimentação, mas, neste caso, o fluxo luminoso pode ser até 10% superior.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Características	na [Not Applicable]
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	1.950 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85 lm/W


Color rendering index (CRI)	82
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	19,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,300 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

MASTER TL5 ECO ALTO FLUXO (HO)

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	22 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40
Nome do produto completo	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40


Código do produto completo	872790088084700
Código de encomenda	88084700
N.º material (12NC)	927989983031
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500881304
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
EAN/UPC – Caso	8727900880847

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40


MASTER TL5 ECO ALTO FLUXO (HO)

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

