



# Eco passport

MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40



## Energie

- Power (Rated) (Nom) : 25.2 W
- Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.) : 114 lm/W
- Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) : 103 lm/W
- Energie-efficiëntielabel (EEL) : A+
- Dimbaar : Ja



## Materialen

- Kwikhoud (Hg) (nom.) : 1,4 mg



## Levensduur

- Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) : 25000 h

### Milieutechnisch overzicht van onze producten

Philips streeft ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Onze pogingen om duurzaam te ondernemen worden wereldwijd erkend en weerspiegeld, bijvoorbeeld door de leidende posities die wij aanhoudend innemen in de Dow Jones Sustainability Index en het Carbon Disclosure Project. In ons proces voor ecologisch verantwoorde ontwerpen letten we op energieverbruik, gewicht, recyclebaarheid, verpakking, materialen en betrouwbaarheid om de milieuprestaties van onze producten te beoordelen en verder te verbeteren.

# PHILIPS

2019, februari 11

Wijziging van gegevens voorbehouden

Bestelcode : 82588600