



MASTER TL5 High Efficiency Eco



MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Den ekstremt effektive TL5 lyskilder (rørdiameter 16 mm) giver nemt store energibesparelser. TL5 HE Eco lyskilden har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne varierer fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er kun muligt at reducere energiforbruget ved brug af strømstyrede forkoblinger.
- Lyskilderne fungerer perfekt med strømstyrede forkoblinger, men lysudbyttet kan i givet fald være op til 10 % større.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	2.520 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	103 lm/W

Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	25,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	423467
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40
Full EOC	872790082588600
Beskrivelse af lokal kode	2051000497

Målskitse



Fotometriske data





Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Ordrekode	82588600
Materialenr. (12NC)	927990983031
Lokal ordrekode	2051000497
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500880000
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8727900825886

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

