



MASTER TL5 HE Eco



MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Den här extremt effektiva TL5-lampan (rördiameter 16 mm) ger avsevärda energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. TL5 HE Eco-lampan ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

Varning och Säkerhet

- Minskad energiförbrukning kan bara uppnås med strömstyrda driftdon.
- Lamporna fungerar utmärkt med effektstyrda driftdon, men ljusutbytet kan bli upp till 10 % högre.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G5 [G5]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 520 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	103 lm/W
Färgåtergivningsindex	82


Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	25,4 W
Lampström (nom)	0,170 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	423467

MASTER TL5 HE Eco

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40
Full EOC	872790082588600
Beskrivning av lokal kod	8343052
Beställningsnummer	82588600
Materialnummer (12NC)	927990983031


Lokal kod	8343052
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500880000
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8727900825886

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

MASTER TL5 HE Eco

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

