

MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HE Eco -lampulla on erinomainen valontuoton pysyvyys ja värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	2 520 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	103 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	25,4 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	F

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER TL5 High Efficiency Eco


Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	26 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423468

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40
Full EOC	872790082589300
Paikallisen koodin kuvaus	4924511


Tilauskoodi	927990984031
Tuotekoodi (12NC)	927990984031
Paikallinen koodi	4924511
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500880017
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8727900825893

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency Eco


Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.