



MASTER TL5 Eco

Eficiență înaltă



MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

Această lampă TL5 extrem de eficientă (diametru tub 16 mm) reduce considerabil consumul de energie prin înlocuirea simplă a fiecărei lămpi în parte. Lampa L5 HE Eco asigură o menținere a fluxului luminos și o excelentă redare a culorilor. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

Warnings and safety

- Reducerea consumului de energie este obținută doar cu echipamente cu reglarea curentului.
- Lămpile funcționează perfect cu echipamente cu reglarea curentului, dar în situația respectivă fluxul luminos poate fi cu până la 10 % mai mare.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5
Caracteristici	na [Not Applicable]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	2.520 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	103 lm/W


Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	25,4 W
Curent lampă (nom.)	0,170 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 Eco Eficiență înaltă

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	26 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423468
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40


Full EOC	872790082589300
Cod de comandă	82589300
Număr material (12NC)	927990984031
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500880017
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8727900825893

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40


MASTER TL5 Eco Eficiență înaltă

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

