

Высокоэффективная версия **MASTER TL5** **High Efficiency Eco**

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40

Эта крайне эффективная лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) позволяет сберечь существенное количество электроэнергии обычной заменой лампы. Лампа TL5 HE Eco поддерживает стабильный световой поток и хорошую цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Данные о продукции

Общая информация			
Цоколь	G5 [G5]	Эффективность освещения (при макс. люмен, номинальная) (ном.)	106 lm/W
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	25000 h	Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Характеристики	na [Not Applicable]	Эффективность освещения (ном.) (мин.)	96 lm/W
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (макс.)	85
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LSF Preheat 16000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 20000 h Rated	94 %	Спад светового потока 5000 ч.	94 %
Технические характеристики освещения		LLMF 8000 h Rated	93 %
Код цвета	865 [Цветовая температура 6500K]	LLMF 12000 h Rated	92 %
Светоотдача (ном.)	2700 lm	LLMF 16000 h Rated	91 %
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2425 lm	LLMF 20000 h Rated	90 %
Обозначение цвета	Cool Daylight	Эксплуатационные и электрические характеристики	
		Power (Rated) (Nom)	25.2 W

Высокоэффективная версия MASTER TL5 High Efficiency Eco


Ток лампы (ном.)	0,170 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	35 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	28 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	872790090056900
Название продукта для заказа	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40
EAN/UPC — продукт	8727900900569
Код заказа	927990986531
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
Материал № (12NC)	927990986531
Вес нетто (шт.)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-25/65/1B-L/P-G5-16/1150

Предупреждение и условия безопасности

- Снижение энергопотребления возможно только с токоуправляемыми ПРА.
- Лампы прекрасно работают с силовыми ПРА, но в этом случае светоотдача может быть на 10 % выше.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

TL5 HE Eco 25=28W/865

Фотометрические данные



Цвет излучения /865



Цвет излучения /865

Высокоэффективная версия MASTER TL5 High Efficiency Eco

Срок службы

