



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HE Eco nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Snížení spotřeby energie dosáhnete pouze s proudově řízenými předřadníky.
- Světelné zdroje fungují perfektně s výkonově řízenými předřadníky, v takovém případě však může být světelný tok až o 10 % vyšší.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Světelné technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	3 650 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	103 lm/W
Index podání barev (CRI)	82


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	31,7 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40
Celý název výrobku	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40
Full EOC	872790082592300
Objednací kód	82592300

Číslo materiálu (12NC)	927991183031
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500880024
Číslování SAP – balení v krabičce	40
Pouzdro – EAN/UPC	8727900825923

Rozměrové výkresy





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

