



MASTER TL5 ECO

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

Esta lâmpada TL5 extremamente eficiente (diâmetro do tubo de 16 mm) poupa uma energia considerável através da simples substituição lâmpada a lâmpada. A lâmpada TL5 HE Eco oferece uma manutenção de lúmens e uma composição de cores excelentes. As áreas de aplicação variam desde escritórios e indústrias até escolas e ambientes comerciais.

Avisos e Segurança

- A redução do consumo de energia só é obtida com equipamento de controlo controlado pela corrente.
- As lâmpadas funcionam perfeitamente com equipamento de controlo controlado pela alimentação, mas, neste caso, o fluxo luminoso pode ser até 10% superior.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Características	na [Not Applicable]
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	3.650 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	103 lm/W
Color rendering index (CRI)	82
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	31,7 W


Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	35 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

MASTER TL5 ECO

Nome do produto completo	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40
Código do produto completo	872790082592300
Código de encomenda	82592300
N.º material (12NC)	927991183031
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC – Produto/caixa	8711500880024
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
EAN/UPC – Caso	8727900825923

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

MASTER TL5 ECO

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

