



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – žárovka za žárovku – značné množství energie. Žárovky TL5 HO Eco jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Snížení spotřeby energie dosáhnete pouze s proudově řízenými předřadníky.
- Světelné zdroje fungují perfektně s výkonově řízenými předřadníky, v takovém případě však může být světelný tok až o 10 % vyšší.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	G5 [G5]	Spotřeba energie	48 W
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Proud zdroje (jmen.)	0,460 A
Světelné technické		Řízení a stmívání	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Stmívatelné	Ano
Světelný tok	5 000 lm	Mechanické a materiály	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Certifikace a použití	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	93 lm/W	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Index podání barev (CRI)	85		

MASTER TL5 High Output Eco

Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40
Full EOC	872790082590900
Objednací kód	82590900


Číslo materiálu (12NC)	927991283031
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500880048
Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8727900825909

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output Eco

Životnost

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

