



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HO Eco -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	5 000 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	85


Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	48 W
Lampun virta (nim.)	0,460 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg

MASTER TL5 High Output Eco

Energiankulutus kWh/1000 h	54 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40
Full EOC	872790082590900
Paikallisen koodin kuvaus	4924514
Tilauskoodi	82590900


Tuotekoodi (12NC)	927991283031
Paikallinen koodi	4924514
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500880048
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8727900825909

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Output Eco

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

