



Eco passport

MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40



Strøm

- Power (Rated) (Nom) : 48 W
- Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (nom.) : 102 lm/W
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) : 93 lm/W
- Energieffektivitetsmerke (EEL) : A+
- Kan dimmes : Ja



Stoffer

- Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) : 1,4 mg



Levetid

- Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.) : 30000 h

Oversikt over våre miljøvennlige produktspesifikasjoner

Hos Philips arbeider vi med nyskapning for å gjøre verden sunnere og mer bærekraftig. Fokuset vårt på bærekraft er kjent over hele verden og gjenspeiler seg i at vi hele tiden blir oppført som en leder på globale rangeringer som Dow Jones Sustainability Index og Carbon Disclosure Project. I arbeidet vårt med økodesign fokuserer vi på energi, vekt, resirkulering, emballasje, stoffer og pålitelighet for å vise og forbedre miljøytelsen til produktene våre.

PHILIPS

2018, Juli 11
data kan endres
Bestillingskode : 82591600