

MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HO Eco -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	4 400 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	49,3 W
Lampun virta (nim.)	0,460 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER TL5 High Output Eco

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	50 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423473

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40
Full EOC	872790082591600


Paikallisen koodin kuvaus	4924515
Tilauskoodi	82591600
Tuotekoodi (12NC)	927991284031
Paikallinen koodi	4924515
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500880055
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8727900825916

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output Eco


Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.