



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. Den svært effektive TL5 HO Eco-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	30000 h
Funksjoner	na [Not Applicable]
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %
LSF Preheat 16000 h Rated	99 %
LSF Preheat 20000 h Rated	94 %
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	5000 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	4450 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (nom.)	102 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	93 lm/W

Fargegjengivelse (maks.)	85
Fargegjengivelse (min)	80
Fargegjengivelse (nom)	85
LLMF 2000 timer, målt	96 %
LLMF 4000 timer, målt	95 %
LLMF 6000 timer, målt	94 %
LLMF 8000 timer, målt	93 %
LLMF 12000 timer, målt	92 %
LLMF 16000 timer, målt	91 %
LLMF 20000 timer, målt	90 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	48 W
lyskildestrøm (nom.)	0,460 A
Temperatur	
Projekteringstemperatur (nom.)	35 °C

MASTER TL5 High Output Eco

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL) A+

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 1,4 mg

Energiforbruk kWh/1000 t 54 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode 872790082591600

Produktnavn for bestilling MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840
UNP/40

EAN/UPC – produkt	8711500880055
Bestillingskode	82591600
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	40
Materialenr. (12NC)	927991284031
Nettvekt (stykk)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-50/40/1B-L/P-G5-16/1150


Warnings and safety

Målskisse


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

TL5 HO Eco 50=54W/840

Fotometriske data



Fargekode /840




Fargekode /840

MASTER TL5 High Output Eco

Levetid



LDLE_TL5ECO_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL5ECO_0001-Lumen maintenance diagram

