PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 HO Eco

G A↑G

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

Den här extremt effektiva TL5-lampan (rördiameter 16 mm) ger avsevärda energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. TL5 HO Eco-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och butiksmiljöer.

Varning och Säkerhet

- Minskad energiförbrukning kan bara uppnås med strömstyrda driftdon.
- Lamporna fungerar utmärkt med effektstyrda driftdon, men ljusutbytet kan bli upp till 10 % högre.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G5 [G5]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	4 400 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93 lm/W
Färgåtergivningsindex	80

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	49,3 W
Lampström (nom)	0,460 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	50 kWh

MASTER TL5 HO Eco


EPREL-registreringsnummer	423473

Materialnummer (12NC)	927991284031
Lokal kod	8343308
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500880055
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8727900825916

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40
Full EOC	872790082591600
Beskrivning av lokal kod	8343308
Beställningsnummer	82591600

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Eco


Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.