

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberec).

### Údaje o produktu

General Information		Barevná souřadnice Y (jmen.)		359
Patice	G5 [ G5 ]	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	5200 K	
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W	
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	Index barevného podání (jmen.)	92	
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 2000h jmen.	96 %	
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 4000h jmen.	95 %	
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 6000h jmen.	94 %	
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	zz systému 8000h jmen.	93 %	
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %	zz systému 12000h jmen.	92 %	
		zz systému 16000h jmen.	91 %	
		zz systému 20000h jmen.	90 %	
Light Technical		Operating and Electrical		
Kód barvy	950 [ CCT: 5000 K ]	Power (Rated) (Nom)	49.2 W	
Světelný tok (jmen.)	4200 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,255 A	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3725 lm			
Barevné konstrukce	Denní světlo	Temperature		
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	85 lm/W	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C	
Barevná souřadnice X (jmen.)	346			

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh


## Product Data

Úplný kód výrobku	871150089062700
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20

EAN/UPC – výrobek	8711500890627
Objednávací kód	89062700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	927991595024
Celková hmotnost (kus)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-49/50/1A-L/P-G5-16/1450

## Varování a bezpečnost



### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

## TL5 HO 49W/950

### Fotometrické údaje



## Barva světla typu TL5 /950

## Barva světla typu TL5 /950

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Životnost



LDLE\_TL5-HO9\_0001-Life expectancy diagram

