



MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G5	92	
Referenční měření toku	Sphere		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	965 [CCT of 6500K]	Spotřeba energie	49,8 W
Světelný tok	3 800 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,255 A
Barevné konstrukce	Studené denní světlo		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W	Mechanické a materiály	
		Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
		Certifikace a použití	
		Třída energetické účinnosti	G


MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	50 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423475
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

Full EOC	871150086972200
Objednací kód	86972200
Číslo materiálu (12NC)	927991596524
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500869722
Číslování SAP – balení v krabičce	20
Pouzdro – EAN/UPC	8727900895223

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm


MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

