PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

Świetlówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw (RA<gt/> 90). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd. wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność oddawania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwiaciarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	965 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	3 800 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,313
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	49,8 W
Lamp Current (Nom)	0,255 A

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]


MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	50 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423475

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20


Full EOC	871150086972200
Kod zamówienia	86972200
Materiał Nr (12NC)	927991596524
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500869722
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC – Opakowanie	8727900895223

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm


Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe


Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.