



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

Svetelný zdroj TL5 High Output (s priemerom trubice 16 mm) poskytuje skvelé podanie farieb (CRI > 90). Znamená to, že farby vyzerajú prirodzene. Pôsobia sýto, intenzívne a jasne ako za denného svetla. Aplikácie zahŕňajú miesta, kde je podanie farieb rozhodujúcim faktorom, napríklad v tlačiarenskom priemysle, knižniciach, múzeách, nemocniciach a v obchodoch (šperky, kvety, oblečenie, textil, kožené výrobky, koberce).

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Prevádzkové a elektrické	
Pätica	G5 [G5]	Spotreba	49,8 W
Referenčný svetelný tok	Sphere	Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,255 A
Svetelné technické		Ovládanie a stmievanie	
Kód farby	965 [CCT of 6500K]	Stmievateľné	Áno
Svetelný tok	3 800 lm	Mechanické časti a teleso	
Označenie farby	Studené denné svetlo	Tvar žiarovky	T5 [16 mm (T5)]
Chromatická súradnica X (nom.)	0,313	Schválenie a použitie	
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,337	Trieda energetickej účinnosti	G
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	6500 K	Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,2 mg
Merný výkon (menovitý) (nom.)	76 lm/W	Spotreba energie kWh/1 000 h	50 kWh
Index podania farieb (CRI)	92		

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Registračné číslo EPREL	423475
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20
Úplný názov produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20
Úplný kód produktu	871150086972200
Objednávkový kód	86972200


Č. materiálu (12NC)	927991596524
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500869722
Čitateľ – počet balení v krabici	20
EAN/UPC – balenie	8727900895223

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

Životnosť




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965

1SL20

