



MASTER TL5 HO Eco

MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40

Den här extremt effektiva TL5-lampan (rördiameter 16 mm) ger avsevärda energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. TL5 HO Eco-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och butiksmiljöer.

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex (nom)	
Socket	G5 [G5]	LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	30000 h	LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
Egenskaper	na [Not Applicable]	LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LSF varm 2000tim Spec. [3t]	99 %	LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LSF varm 4000tim Spec. [3t]	99 %	LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	99 %	LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	99 %	LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	99 %		
LSF varm 20000tim Spec[3t]	94 %		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	Power (Rated) (Nom)	44.6 W
Ljusflöde (nom)	4900 lm	Lampström (nom)	0.260 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	4100 lm		
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Temperatur	
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	108 lm/W	Temperatur (nom)	35 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	92 lm/W	Styrenheter och dimring	
Färgåtergivningsindex (max)	85	Dimbara	Ja
Färgåtergivningsindex (min)	80		
		Användning och godkännande	
		Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
		Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1.4 mg

MASTER TL5 HO Eco

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	50 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	872790082594700
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40
EAN/UPC – Produkt	8711500880062
Beställningsnummer	82594700

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	40
Materialnummer (12NC)	927991783031
Nettovikt (stycke)	127,400 g
ILCOS kod	FDH-45/30/1B-L/P-G5-16/1450


Varning och Säkerhet

Måttskiss


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO Eco 45=49W/830

Fotometriska data



Ljusfärg /830




Ljusfärg /830

MASTER TL5 HO Eco

Livslängd



LDLE_TL5ECO_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL5ECO_0001-Lumen maintenance diagram

