



MASTER TL5 High Output Eco



MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40

Son derece verimli bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) basit lamba yenilemesiyle önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlar. TL5 HO Eco lambası, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlarda kullanılmaya çok uygundur ve mükemmel lümen sürekliliği ve renksel geriverim sunar. Uygulama alanları, ofisler ve endüstriyel alanlardan, okullara ve perakende satış yapılan ortamlara kadar çeşitlilik gösterir.

Güvenlik ve uyarılar

- Enerji tüketiminde azalma, yalnızca akım kontrollü tertibatla sağlanabilir.
- Lambalar güç kontrollü tertibatla mükemmel şekilde çalışır, ancak bu durumda ışık çıkışı %10'a kadar daha yüksek olabilir.
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Kapak Tabanı	G5 [G5]	80	
Özellikler	na [Not Applicable]		
Akış ölçüm referansı	Sphere		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]	Güç Tüketimi	45,4 W
Işık Akısı	4.225 lm	Lamba Akımı (Nom)	0,260 A
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)		
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,38	Kontroller ve Dim Etme	
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,38	Dim Edilebilir	Evet
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Mekanik ve Muhafaza	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	92 lm/W	Lamba Biçimi	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 High Output Eco

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,2 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	46 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423477
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40
Tam ürün adı	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40


Tam ürün kodu	872790082595400
Sipariş kodu	82595400
Malzeme No. (12NC)	927991784031
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500880079
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
EAN/UPC - Kutu	8727900825954

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40


MASTER TL5 High Output Eco

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40

