



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HO Eco jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Snížení spotřeby energie dosáhnete pouze s proudově řízenými předřadníky.
- Světelné zdroje fungují perfektně s výkonově řízenými předřadníky, v takovém případě však může být světelný tok až o 10 % vyšší.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	G5 [G5]	Spotřeba energie	73,3 W
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Proud zdroje (jmen.)	0,550 A
Světelné technické		Řízení a stmívání	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Stmívatelné	Ano
Světelný tok	7 000 lm	Mechanické a materiály	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Certifikace a použití	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89 lm/W	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Index podání barev (CRI)	82		

MASTER TL5 High Output Eco

Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40
Full EOC	872790082596100
Objednací kód	82596100


Číslo materiálu (12NC)	927991883031
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500880086
Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8727900825961

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output Eco

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

