

# MASTER TL5 High Output Eco

## MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HO Eco jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [ G5]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	30000 h
Vlastnosti	na [ Not Applicable]
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	94 %

Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	7000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6550 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	95 lm/W
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89 lm/W
Index barevného podání (max.)	85
Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	73.3 W
Proud zdroje (jmen.)	0,550 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C

# MASTER TL5 High Output Eco

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh


## Product Data

Úplný kód výrobku	872790082597800
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

EAN/UPC – výrobek	8711500880093
Objednávací kód	82597800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927991884031
Celková hmotnost (kus)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-73/40/1B-L/P-G5-16/1450

## Varování a bezpečnost



### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

## TL5 HO Eco 73=80W/840

## Fotometrické údaje




## Barva světla /840


## Barva světla /840

# MASTER TL5 High Output Eco

## Životnost



LDLE\_TL5ECO\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5ECO\_0001-Lumen maintenance diagram

