



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HO Eco -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Käyttö- ja sähkötiedot	
Kanta	G5 [G5]	Virrankulutus	73,3 W
Ominaisuudet	na [Not Applicable]	Lampun virta (nim.)	0,550 A
Valaistuksen tekniset tiedot		Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]	Himmennettävä	Kyllä
Valovirta	7 000 lm	Mekaaniset tiedot ja runko	
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)	Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K	Merkinnät ja luokitukset	
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	89 lm/W	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Värintoistoindeksi (CRI)	82		

MASTER TL5 High Output Eco

Energiankulutus kWh/1000 h	80 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40
Full EOC	872790082597800
Paikallisen koodin kuvaus	4924519
Tilauskoodi	82597800


Tuotekoodi (12NC)	927991884031
Paikallinen koodi	4924519
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500880093
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8727900825978

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40


MASTER TL5 High Output Eco

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

