



MASTER TL5 Eco Flux Inalt

MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

Această lampă TL5 extrem de eficientă (diametru tub 16 mm) reduce considerabil consumul de energie prin înlocuirea simplă a fiecărei lămpi în parte. Lampa TL5 HO Eco este optimizată pentru instalații care necesită un flux luminos ridicat și asigură o menținere a fluxului luminos și o redare a culorii excelente. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

Warnings and safety

- Reducerea consumului de energie este obținută doar cu echipamente cu reglarea curentului.
- Lămpile funcționează perfect cu echipamente cu reglarea curentului, dar în situația respectivă fluxul luminos poate fi cu până la 10 % mai mare.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Caracteristici	na [Not Applicable]
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	7.000 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	89 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82


Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	73.3 W
Curent lampă (nom.)	0,550 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg

MASTER TL5 Eco Flux Inalt

Consum de energie kWh/1000 h	80 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40
Full EOC	872790082597800
Cod de comandă	82597800


Număr material (12NC)	927991884031
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500880093
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8727900825978

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

MASTER TL5 Eco Flux Inalt

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

