



# MASTER TL5 HO Eco

## MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

Den här extremt effektiva TL5-lampan (rördiameter 16 mm) ger avsevärda energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. TL5 HO Eco-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och butiksmiljöer.

### Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex (nom)	
Socket	G5 [ G5]	LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	30000 h	LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
Egenskaper	na [ Not Applicable]	LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LSF varm 2000tim Spec. [3t]	99 %	LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LSF varm 4000tim Spec. [3t]	99 %	LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	99 %	LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	99 %	LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	99 %		
LSF varm 20000tim Spec[3t]	94 %		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]	Power (Rated) (Nom)	73.3 W
Ljusflöde (nom)	7000 lm	Lampström (nom)	0.550 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	6550 lm		
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Temperatur	
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	95 lm/W	Temperatur (nom)	35 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W	Styrenheter och dimring	
Färgåtergivningsindex (max)	85	Dimbara	Ja
Färgåtergivningsindex (min)	80		
		Användning och godkännande	
		Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
		Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg

# MASTER TL5 HO Eco

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	80 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	872790082597800
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40
EAN/UPC – Produkt	8711500880093
Beställningsnummer	82597800

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	40
Materialnummer (12NC)	927991884031
Nettovikt (stycke)	127,400 g
ILCOS kod	FDH-73/40/1B-L/P-G5-16/1450


## Varning och Säkerhet

### Måttskiss


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

### TL5 HO Eco 73=80W/840

## Fotometriska data



### Ljusfärg /840




### Ljusfärg /840

# MASTER TL5 HO Eco

## Livslängd



LDLE\_TL5ECO\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5ECO\_0001-Lumen maintenance diagram

