



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %
Light Technical	
Kód barvy	940 [CCT: 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	1750 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1525 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	78 lm/W
Barevná souřadnice X (jmen.)	380

Barevná souřadnice Y (jmen.)	380
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	91
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	22.5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,295 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871150086895400
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20

EAN/UPC – výrobek	8711500868954
Objednávací kód	86895400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	927992094024
Celková hmotnost (kus)	54,000 g
ILCOS Code	FDH-24/40/1A-L/P-G5-16/550

Varování a bezpečnost



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

TL5 HO 24W/940

Fotometrické údaje




Barva světla typu TL5 /940

Barva světla typu TL5 /940

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Životnost



LDLE_TL5-HO9_0001-Life expectancy diagram

