



# MASTER TL5 HO De Luxe



## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G5 [G5]
Eigenschaften	HO Alto® [High Output Alto]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	965 [CCT of 6500K]
Lichtstrom	1,525 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	0,313
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	68 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	22,8 W
Lampenstrom (Nom)	0,295 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]

# MASTER TL5 HO De Luxe

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423481

## Produktdaten


Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Gesamt-Produktcode	871150026130400
Bestellcode	26130400
Material-Nr. (12NC)	927992096524
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500261304
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8727900895254

## Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm


## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

# MASTER TL5 HO De Luxe

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

## Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

