



MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Această lampă TL5 High Output (diametru tub 16 mm) oferă o redare excelentă a culorii (CRI >90). Aceasta înseamnă o prezentare a culorilor într-un mod natural, ceea ce le face să apară bogate, profunde și amplificate, așa cum apar în lumina naturală. Zonele de aplicație sunt locurile în care redarea culorilor este esențială, de exemplu, industria poligrafică, biblioteci, muzee, spitale și magazine (bijuterie, flori, îmbrăcăminte, textile, piele, covoare).

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]	92	
Caracteristici	HO Alto® [High Output Alto]	Funcționare și sistem electric	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Consum de curent	22,8 W
Date tehnice lumină		Curent lampă (nom.)	0,295 A
Cod culoare	965 [CCT of 6500K]	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Flux luminos	1.525 lm	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Denumirea culorii	Lumină naturală rece	Sistem mecanic și carcasă	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,313	Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,337	Aprobare și aplicație	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	Clasă de eficiență energetică	G
Randament luminos (nominal) (nom.)	68 lm/W		

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	23 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423481
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20
Full EOC	871150026130400


Cod de comandă	26130400
Număr material (12NC)	927992096524
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500261304
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8727900895254

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20

