



T5 Energy Advantage

F54T5/841/HO/XEW/ALTO/44W

Les lampes T5 Energy Advantage 25 W de Philips dotées de la technologie ALTO permettent d'effectuer d'incroyables économies d'énergie sans sacrifier les niveaux lumineux.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G5 [G5]
Caractéristiques	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	841 [CCT of 4100K]
Flux lumineux	4 500 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (nominale)	91 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	42,8 W
Courant de la lampe (nom.)	0,460 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F54T5/841/HO/XEW/ALTO 44W
Nom complet du produit	F54T5/841/HO/XEW/ALTO/44W
Code de commande	417824
Numéro de matériau (12 N.C.)	927992884031
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677417826
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	40
EAN/CUP – Boîte	50046677417821


T5 Energy Advantage

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F54T5/841/HO/XEW/ALTO 44W	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - F54T5/841/HO/XEW/ALTO 44W




Spectral Power Distribution Colour - F54T5/841/HO/XEW/ALTO 44W

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - F54T5/841/HO/XEW/ALTO 44W



Life Expectancy Diagram - F54T5/841/HO/XEW/ALTO 44W

T5 Energy Advantage

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - F54T5/841/HO/XEW/ALTO 44W

